


Priključna ploča VMPA2-FB-APF-2-1-T0

Broj dijela: 578864

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	46 mm
duljina	107.3 mm
Mjera rastera	21 mm
Maksimalni broj položaja ventila	2
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	185 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij