


# Priključna ploča VMPA2-FB-APF-2-1-S0

Broj dijela: 578865

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Širina                           | 47 mm                                              |
| duljina                          | 107.3 mm                                           |
| Mjera rastera                    | 21 mm                                              |
| Maksimalni broj položaja ventila | 2                                                  |
| Radni tlak                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar             |
| Kontrolni tlak                   | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                 |
| Operativni medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji                      |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline              | -5 °C...50 °C                                      |
| Težina proizvoda                 | 153 g                                              |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal spojne ploče           | Lijevani aluminij                                  |