


Kombinacija pripremnih grupa MSB4-1/8:C3:J1-WP

Broj dijela: 604960

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Serijska	MS
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem može se zatvoriti pomoću pribora
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	On-off ventil-regulatora filtra
Maksimalna količina kondenzata	19 ml
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.15 MPa...1.4 MPa 1.5 bar...14 bar 21.75 psi...203 psi
Raspon regulacije tlaka	0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar 14.5 psi...174 psi
Maksimalni normalan protok	850 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 4: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	510 g
Vrsta montaže	s montažnim nosačem
Pneumatski priključak 1	G1/8

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	PC