


Kuka s viličastom glavom SG-M16X1,5

Broj dijela: 6146

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M16x1,5
Odgovara normi	DIN 71752 ISO 8140
Priključak s navojem	Unutarnji navoj M16x1,5
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 1% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Maksimalna nosivost	4 kN
Težina proizvoda	375 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vijka	Čelik pocinčano
Materijal vilica	Čelik pocinčani
Materijal matica	Čelik pocinčano