

Brtveni poklopac CV-PK-3-B

Broj dijela: 6213

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	10
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 4 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 3 mm sa preklopnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal kapa	TPE-U (PU)