

# Brza vijčana spojnica CK-1/4-PK-4-KU

Broj dijela: 6256

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                        | 3.4 mm                                                                        |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtveni rub                                                                   |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                      |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                                                 |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                            |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi             |
| Napomena o radnom tlaku                 | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                           |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                           |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                                |
| Nazivni moment zatezanja                | 5.5 Nm                                                                        |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 %                                                                        |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj G1/4                                                            |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 6 mm<br>za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 4 mm s maticom    |
| Materijal spojne matice                 | POM                                                                           |
| Materijal otvora za uvrtnje             | POM                                                                           |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                               |