


# ILI vrata OS-PK-3

Broj dijela: 6684

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | ILI funkcija                                       |
| Pneumatski priključak 1                               | PK-3                                               |
| Pneumatski priključak 2                               | PK-3                                               |
| Vrsta montaže                                         | s prolaznim provrtom                               |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 120 l/min                                          |
| Radni tlak                                            | 1.6 bar...8 bar                                    |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                     |
| Materijal za kućište                                  | POM                                                |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Nazivna veličina                                      | 2.4 mm                                             |
| Položaj montaže                                       | po želji                                           |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                     |
| Težina proizvoda                                      | 9 g                                                |
| Pneumatski priključak 3                               | PK-3                                               |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                    |
| Materijalne brtve                                     | NBR                                                |