


I vrata
ZK-PK-3
Broj dijela: 6685

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	I funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	120 l/min
Radni tlak	1.6 bar...8 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	Mesing POM
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Nazivna veličina	2.4 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	10 g
Pneumatski priključak 3	PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR