

Distribucijski blok FR-4-1/2-B

Broj dijela: 6704

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	18.6 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	120 g
Broj izlaza	3
Broj dovodnih vodova	1
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani aluminij