


Ventil prednje ploče

SV-3-M5

Broj dijela: 6817

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Vrsta aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	65 l/min
Radni tlak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Ventil sa sjedalom s povratnom oprugom
Vrsta povrata	mehanička opruga
Nazivna veličina	2 mm
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Preklapanje	pozitivno pokriće
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	12 N
Težina proizvoda	40 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Plastika Mesing