

**Prigušivač**  
**U-1/4-B**  
Broj dijela: 6842

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Položaj montaže                         | po želji                                           |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Strujanje protiv atmosfere              | 2440 l/min                                         |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Razina zvučnog tlaka                    | 80 dB(A)                                           |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...70 °C                                     |
| Težina proizvoda                        | 17 g                                               |
| Pneumatski priključak                   | G1/4                                               |
| Materijal umetka zaklopke               | PE                                                 |
| Materijal otvora za uvrtanje            | Aluminij                                           |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za kućište                    | Aluminij                                           |