


# Generator vakuuma VAK-1/4

Broj dijela: 6890

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nazivna širina sapnice Laval            | 1 mm                                                        |
| Položaj montaže                         | po želji                                                    |
| Karakteristike odbacivača               | visok vakuum                                                |
| Integrirana funkcija                    | Puls pneumatskog ejektora                                   |
| Konstruktivna struktura                 | T oblik                                                     |
| Radni tlak                              | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| Maksimalni vakuum                       | 80 %                                                        |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]          |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)              |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                         |
| Srednja temperatura                     | -20 °C...80 °C                                              |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...80 °C                                              |
| Vrsta montaže                           | s prolaznim provrtom                                        |
| Pneumatski priključak 1                 | G1/4                                                        |
| Pneumatski priključak 3                 | G1/4                                                        |
| Vakuumski priključak                    | G1/4                                                        |
| Materijal za kućište                    | Lijevani aluminij                                           |