


Prekidač za odabir
HW-6-38
Broj dijela: 7199

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	8/6 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	180 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Radni tlak	0 bar...8 bar
Vrsta poreza	izravno
Potpuno curenje	1 l/h
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Nazivni moment zatezanja	1.7 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 10 %
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5