


PE pretvarač PE-VK-5.1

Broj dijela: 7451

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-1
Odobrenje	CCC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Mjerna veličina	Relativni pritisak
Metoda mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Radni tlak	0 MPa...0.025 MPa 0 bar...0.25 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Uklopni izlaz	na temelju kontakta
Funkcija prebacivanja	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Funkcija sklopnog elementa	Mjenjač
Točka uključivanja	0.0005 bar
Točka isključivanja	0.0001 bar
Maks.preklopni izlazni napon AC	250 V
Maks.preklopni izlazni napon DC	250 V
Kategorija korištenja induktivno opterećenje	AC-14 DC-13
Kategorija korištenja omskog opterećenja	AC-12 DC-12
Električni priključak	4-žični kabel
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Duljina kabla	1 m
Materijal omotača kabla	PVC
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Položaj montaže	po želji
Pneumatski priključak	M5

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	250 g
Materijal za kućište	ABS Lijevani aluminij Aluminij, eloksirani
Opcije podešavanja	trajno postavljeno
Klasa zaštite	IP62
Izolacijski napon	2 kV
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Stupanj onečišćenja	3