

# Višestruki utikač KSV-32-B

Broj dijela: 7560

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                        | 4 mm                                               |
| Radni tlak                              | -0.95 bar...16 bar                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Težina proizvoda                        | 374 g                                              |
| Maks. veze                              | 32                                                 |
| Pneumatski priključak                   | PK-2<br>PK-3<br>PK-4                               |
| boja                                    | Siva                                               |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |