

Prekidač pritiska SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Broj dijela: 8000033

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Relativni pritisak
Metoda mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Radni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Uklonni izlaz	na temelju kontakta
Funkcija prebacivanja	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Funkcija sklopnog elementa	Mjenjač
Točka uključivanja	0.25 bar
Točka uključivanja max.	0.4 bar
Min. točka isključivanja	0.05 bar
Max Izlazna struja DC	1000 mA
Minimalna struja opterećenja	2 mA na 24 V.
Snaga kratkog spoja	ne
Područje pogonskog napona DC	19.2 V...30 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak	4-polni M12x1 Utikač prema EN 60947-5-2 okrugli dizajn
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	80 g
Materijal za kućište	Čelik
Materijal električnog priključka	POM
Opcije podešavanja	trajno postavljeno
Klasa zaštite	IP65
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L

