


Prekidač pritiska SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Broj dijela: 8000210

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU Direktivi o strojevima
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Relativni pritisak
Metoda mjerenja	Metalni tankoslojni senzor tlaka
Radni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Uklopni izlaz	2xPNP
Funkcija prebacivanja	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Točka uključivanja	0.25 bar
Točka uključivanja max.	0.4 bar
Min. točka isključivanja	0.05 bar
Max Izlazna struja DC	500 mA
Snaga kratkog spoja	da
Područje pogonskog napona DC	19.2 V...30 V
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	4-polni M12x1 Utikač prema EN 60947-5-2 okrugli dizajn
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	50 g
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal električnog priključka	PBT
Opcije podešavanja	trajno postavljeno
Klasa zaštite	IP65

Svojstvo	Vrijednost
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L