


# Vertikalna tlačna dovodna ploča VABF-S2-1-P1A14-G38

Broj dijela: 8000536

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	42 mm
Na temelju norme	ISO 5599-2
Položaj montaže	po želji
Pneumatsko okomito povezivanje	Alternativno napajanje tlakom za 1 i 14
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1300 l/min
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o jednostavnoj posudi pod tlakom
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	340 g
Vrsta montaže okomito slaganje	na podnožju razdjelnika na ploči za pojedinačni priključak
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani aluminij