



# Vertikalna tlačna dovodna ploča VABF-S4-1-P1A14-G14

Broj dijela: 8000689

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ukupna širina                                         | 26 mm                                                         |
| Na temelju norme                                      | ISO 15407-2                                                   |
| Položaj montaže                                       | po želji                                                      |
| Pneumatsko okomito povezivanje                        | Alternativno napajanje tlakom za 1 i 14                       |
| Radni tlak                                            | 1 MPa<br>10 bar                                               |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 900 l/min                                                     |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                 | prema EU direktivi o niskom naponu                            |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)               | prema UK propisima za električnu opremu                       |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]            |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 0 - nema izloženosti koroziji                                 |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                           |
| Klasa zaštite                                         | IP65<br>NEMA 4                                                |
| Temperatura okoline                                   | -5 °C...50 °C                                                 |
| Težina proizvoda                                      | 191 g                                                         |
| Vrsta montaže okomito slaganje                        | na podnožju razdjelnika<br>na ploči za pojedinačni priključak |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/4                                                          |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                               |
| Materijal za kućište                                  | Lijevani aluminij                                             |