

Upravljački vod
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Broj dijela: 8001373

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak	25-pin Ravni / otvoreni konektor Sub-D / -
Zaštita	da
Duljina kabela	3.2 m
Promjer kabela	7 mm
Klasa zaštite	IP40 u sastavljenom stanju
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Boja omotača kabela	Siva
Boja kućišta	sivo