


Servisna jedinica
FRC-3/4-D-MAXI-A-MPA
 Broj dijela: 8002272

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Serijska	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Regulator filtra s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač magle
Maksimalna količina kondenzata	80 cm ³
Finoća filtra	40 µm
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	8300 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: -]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2390 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Materijalna školjka	PC