

# Spojni kabel NEBV-

Broj dijela: 8003577

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                    | Vrijednost                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatne funkcije                            | Smanjenje struje zadržavanja<br>Zaštitni krug                                                                                          |
| Oznaka linije                               | bez držača znaka                                                                                                                       |
| Učestalost priključivanja                   | 50                                                                                                                                     |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija   | Stranica Field uređaja                                                                                                                 |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn     | Pravokutni                                                                                                                             |
| Električni priključak 1, vrsta priključka   | Utičnica<br>Utičnica, uska                                                                                                             |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel  | ravno<br>pod kutom                                                                                                                     |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja   | Dijagram povezivanja ZC, samorezni vijak<br>Priključna shema ZC, metrički vijak<br>Shema spajanja oblik C prema EN 175301-803<br>Sub-D |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 2<br>25<br>4<br>44                                                                                                                     |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija   | Kontrolna strana                                                                                                                       |
| Senzor električnog priključka 2, dizajn     | kvadrat<br>okruglo                                                                                                                     |
| Električni priključak 2, vrsta priključka   | kabel<br>Utikač                                                                                                                        |
| Električni priključak 2, utičnica za kabel  | ravno<br>pod kutom                                                                                                                     |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja   | Shema spajanja ZB, samorezni vijak<br>M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104<br>otvoreni kraj                                            |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 2<br>25<br>3<br>44                                                                                                                     |
| Područje pogonskog napona DC                | 0 V...230 V                                                                                                                            |
| Područje pogonskog napona AC                | 0 V...230 V                                                                                                                            |
| Duljina kabela                              | 0.5 m...30 m                                                                                                                           |

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvaliteta upravljanja                   | Standard<br>pogodan za energetske lance                                                         |
| Linija uvjeta ispitivanja               | Uvjeti ispitivanja na zahtjev                                                                   |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU EMC direktivi<br>prema EU direktivi o niskom naponu<br>prema EU RoHS direktivi         |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC<br>prema UK RoHS propisima<br>prema UK propisima za električnu opremu |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                                                 |
| Materijal omotača kabela                | PVC<br>TPE-U (PUR)                                                                              |
| Boja omotača kabela                     | Siva                                                                                            |