

Modul rukovanja EHMZ-DGEA-18-TB-KF- -

Broj artikla: 8004625
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni promjer	25,78 mm
Radni hod	50 ... 800 mm
Zupčasti remen, istezanje	0,037 %
Zupčasti remen, podjela	3 mm
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. brzina	3 m/s
Točnost ponavljanja	±0,05 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. sila posmaka Fx	230 N
Konstanta posmaka	81 mm/U
Materijal - napomena	RoHS sukladno