

Priključna letva
VABM-L1-18G-G38-20-M-G
Broj dijela: 8004911

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	19 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	20
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	4661 g
Priključak za kontrolni zrak 12/14	G1/8
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	G1/8
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura