



Distributer NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4

Broj dijela: 8005312

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Na temelju norme | EN 61076-2-104 |
| Konstruktivna struktura | Y-razdjelnik bez kabela |
| Vrsta distribucije | 2 na 1 |
| Oznaka linije | bez držača znaka |
| Vrsta montaže | s prolaznom rupom za vijak M2 s priborom |
| Težina proizvoda | 10.5 g |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Upravljačka strana |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utikač |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | ravno |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 4 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 4 |
| Električni priključak 1, vrsta montaže | Vijčano zaključavanje sa šesterokutnim SW9 i uzdužnim zupcima rotirajući |
| Električni priključak 1, kompatibilna vrsta montaže | Kompatibilan s rotirajućom/nerotirajućom navojnom bravom |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Stranica Field uređaja |
| Senzor električnog priključka 2, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | 2x utičnica |
| Električni priključak 2, utičnica za kabel | ravno |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 3 |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 3 |
| Električni priključak 2, vrsta montaže | Vijčano zaključavanje sa šesterokutnim SW9 i uzdužnim zupcima rotirajući |
| Električni priključak 2, kompatibilna vrsta montaže | Kompatibilan s rotirajućom/nerotirajućom navojnom bravom |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...30 V |
| Područje pogonskog napona AC | 0 V...30 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 3 A |

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---|
| Otpor prenapona | 0.8 kV |
| Klasa zaštite | IP65 IP68 IP69K |
| Temperatura okoline | -25 °C...85 °C |
| Napomena o temperaturi okoline | -10 - 40 °C kada se pričvršćuje pomoću prolazne rupe |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...85 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS bez halogena bez estera fosforne kiseline |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela | TPE-U (PUR) |
| Boja omotača kabela | Siva |
| Materijal za kućište | PC TPE-U (PUR) |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal spojne matice | Mjed, poniklani |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal utikačkih kontakata | Pozlaćena legura bakra |
| Materijal čahure s navojem | Mjed niklani |