

Solenoidni svitak VACN-H1-A1-2A

Broj dijela: 8022878

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Min. vrijeme zatezanja	12 ms
Radnog ciklusa	100%
Faktor snage cos {phi}	0.7
Parametri zavojnice	110 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 36,0 VA, snaga zadržavanja 18,5 VA
Otpor prenapona	2.5 kV
Stupanj onečišćenja	3
Dopuštene fluktuacije frekvencije	+/- 10 %
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Ograničenje temperature okoline i medija	(s ograničenim trajanjem uključenja) -20 - 60 °C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj	2 Nm
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	Obrazac A Utikač prema DIN EN 175301-803 kvadratni dizajn
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	bakar Čelik Termoplast
Materijal namota	bakar