

# Solenoidni svitak VACN-H1-A1-3A

Broj dijela: 8022879

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                    | Vrijednost                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                             | po želji                                                               |
| Indikator položaja prekidača                | ne                                                                     |
| Min. vrijeme zatezanja                      | 12 ms                                                                  |
| Radnog ciklusa                              | 100%                                                                   |
| Faktor snage cos {phi}                      | 0.7                                                                    |
| Parametri zavojnice                         | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 36,0 VA, snaga zadržavanja 18,9 VA |
| Otpor prenapona                             | 4 kV                                                                   |
| Stupanj onečišćenja                         | 3                                                                      |
| Dopuštene fluktuacije frekvencije           | +/- 10 %                                                               |
| Dopuštene fluktuacije napona                | +/- 10 %                                                               |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)       | prema EU direktivi o niskom naponu                                     |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)     | prema UK propisima za električnu opremu                                |
| Ograničenje temperature okoline i medija    | (s ograničenim trajanjem uključenja)<br>-20 - 60 °C                    |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC            | 4 - posebno jako opterećenje korozijom                                 |
| LABS sukladnost                             | VDMA24364 zona III                                                     |
| Klasa zaštite                               | IP65                                                                   |
| Napomena o stupnju zaštite                  | u sastavljenom stanju                                                  |
| Temperatura okoline                         | -20 °C...50 °C                                                         |
| Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj | 2 Nm                                                                   |
| Težina proizvoda                            | 150 g                                                                  |
| Električni priključak                       | Obrazac A<br>Utikač<br>prema DIN EN 175301-803<br>kvadratni dizajn     |
| Vrsta montaže                               | sa sigurnosnom maticom                                                 |
| Napomena o materijalima                     | U skladu s RoHS                                                        |
| Materijal solenoida                         | bakar<br>Čelik<br>Termoplast                                           |
| Materijal namota                            | bakar                                                                  |