


Priključna ploča VMPA14-IC-AP-1

Broj dijela: 8023666

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	24.4 mm
duljina	107.3 mm
Mjera rastera	14.9 mm
Radni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	M8 Utikač
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M7 G1/8
Pneumatski priključak 2	M7 G1/8
Pneumatski priključak 3	M7 G1/8
Pneumatski priključak 4	M7 G1/8
Pneumatski priključak 5	M7 G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij