

# Zajednički dovodni razdjelnik VABM-B10-25-N12-9-P53

Broj dijela: 8026235

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                         |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                    | 27.5 mm                            |
| Položaj montaže                  | po želji                           |
| Maksimalni broj položaja ventila | 9                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Težina proizvoda                 | 832 g                              |
| Vrsta montaže                    | s montažnim nosačem                |
| Pneumatski priključak 1          | 1/2 NPT                            |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                    |
| Materijal spojne šine            | Kovana aluminijska legura          |