


Ploča za napajanje VABF-B10-25-P1A4-G14

Broj dijela: 8026318

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja	3 Nm
Težina proizvoda	110 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Dobavni materijal ploča	Lijevani aluminij