

Priključni blok VABM-B10-30S-G12-5

Broj dijela: 8026380

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	32 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	5
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	1522 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 5	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura