


# Priključni blok VABM-B10-30E-G34-4-P3

Broj dijela: 8026397

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                          | Vrijednost                         |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                     | 32 mm                              |
| Položaj montaže                   | po želji                           |
| Maksimalni broj položaja ventila  | 4                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC  | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                   | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Težina proizvoda                  | 2245 g                             |
| Vrsta montaže                     | s prolaznim provrtom               |
| Priključak za upravljački zrak 12 | G1/8                               |
| Pneumatski priključak 1           | G3/4                               |
| Pneumatski priključak 3           | G3/4                               |
| Napomena o materijalima           | U skladu s RoHS                    |
| Materijal spojne šine             | Kovana aluminijska legura          |