

Solenoidni svitak VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

Broj dijela: 8029140

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Klasa izolacije emajlirane žice	H
Parametri zavojnice	230 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 11,5 VA, snaga držanja 8,0 VA
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Klasa II, Div. 1 (SAD) Klasa III, Div. 1 (CA) Klasa III, Div. 1 (SAD) EPL Gb (SAD)
Zaštita od eksplozije	Klasa I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Klasa I, Div. 2 (CA) Klasa II, Div. 1 (CA) Klasa II, Div. 1 (SAD) Klasa III, Div. 1 (CA) Klasa III, Div. 1 (SAD) Zona 1 (SAD)
Tijelo za izdavanje certifikata	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	AEx m II T4 Ex m II T4
Temperatura okoline Ex	-20°C <= Ta <= +60°C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	207 g
Električni priključak	kabel

Svojstvo	Vrijednost
Duljina kabela	0.61 m
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Plastika Čelik
Materijal namota	bakar