

Solenoidni svitak VACN-N-A1-1

Broj dijela: 8029144

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	F
Klasa izolacije emajlirane žice	F
Parametri zavojnice	24 V DC: 0,7 W
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Tijelo za izdavanje certifikata	DNV TAA000011J
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	95 g
Električni priključak	Obrazac A prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Plastika Čelik
Materijal utikačkih kontakata	Mjed
Materijal namota	bakar