

Odvajanje kanala VABD-S1-1-P6-C

Broj dijela: 8029441

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	ISO 5599-1
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Prikladnost za vakuum	da
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	75 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za odvajanje ploča	Čelik NBR