


Podnožje razdjelnika VABV-S1-1SB-N38

Broj dijela: 8029813

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	44 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Na temelju norme	ISO 5599-1
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar
Prikladnost za vakuum	da
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	490 g
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Pneumatski priključak 4	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij