


Podnožje razdjelnika VABV-S1-2SB-N12

Broj dijela: 8029815

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	59 mm
Ispušna funkcija	preko prigušne ploče
Na temelju norme	ISO 5599-1
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Prikladnost za vakuum	da
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	670 g
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Pneumatski priključak 4	1/2 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij