

**T-okov**  
**NPFC-T-3G14-F**  
Broj dijela: 8030236

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                            | Vrijednost                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materijal za vijčani spoj s navojem | Mesing, niklani                                    |
| Veličina spremnika                  | 10                                                 |
| Radni tlak                          | -0.95 bar...50 bar                                 |
| Operativni medij                    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC    | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                     | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline                 | -20 °C...150 °C                                    |
| Težina proizvoda                    | 49.3 g                                             |
| Pneumatski priključak 1             | G1/4                                               |
| Pneumatski priključak 2             | G1/4                                               |
| Napomena o materijalima             | U skladu s RoHS                                    |