


Dvostruka bradavica NPFC-D-G38-G12-M

Broj dijela: 8030276

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za vijčani spoj s navojem	Mesing, niklani
Veličina spremnika	10
Radni tlak	-0.95 bar...50 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda	35.2 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS