

# Solenoidni svitak VACF-B-B2-16B

Broj dijela: 8030806

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                 | Vrijednost                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                          | po želji                                                             |
| Odgovara normi                           | IEC 61010-1                                                          |
| Radnog ciklusa                           | 100%                                                                 |
| Klasa izolacije                          | H                                                                    |
| Parametri zavojnice                      | 110/120 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 4,4 VA, snaga držanja 3,3 VA |
| Otpor prenapona                          | 2.5 kV                                                               |
| Stupanj onečišćenja                      | 3                                                                    |
| Dopuštene fluktuacije napona             | +/- 10 %                                                             |
| Odobrenje                                | c UL us - Recognized (OL)                                            |
| Pomorska klasifikacija                   | vidi potvrdu                                                         |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)    | prema EU direktivi o niskom naponu                                   |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)  | prema UK propisima za električnu opremu                              |
| Tijelo za izdavanje certifikata          | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                                       |
| Ograničenje temperature okoline i medija | -20 - 50 °C                                                          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC         | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                   |
| LABS sukladnost                          | VDMA24364-B1 / B2-L                                                  |
| Srednja temperatura                      | -20 °C...50 °C                                                       |
| Klasa zaštite                            | IP65                                                                 |
| Temperatura okoline                      | -20 °C...60 °C                                                       |
| Težina proizvoda                         | 52.3 g                                                               |
| Električni priključak                    | Obrazac B<br>prema industrijskom standardu (11 mm)                   |
| Vrsta montaže                            | s nazubljenom maticom                                                |
| Napomena o materijalima                  | U skladu s RoHS                                                      |
| Materijal za kućište                     | PA<br>Čelik                                                          |
| Materijal solenoida                      | bakar<br>Čelik<br>Termoplast                                         |
| Materijal namota                         | bakar                                                                |