

Solenoidni svitak VACF-B-C1-1

Broj dijela: 8030811

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	IEC 61010-1
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	24 V DC: 3,3 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Tijelo za izdavanje certifikata	UL MH18122
Ograničenje temperature okoline i medija	-20 - 50 °C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	54.1 g
Električni priključak	Oblik C prema EN 175301-803
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA Čelik
Materijal solenoida	bakar Čelik Termoplast
Materijal namota	bakar