

# Solenoidni svitak VACF-A-A1-1A

Broj dijela: 8030824

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                 | Vrijednost                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                          | po želji                                                        |
| Odgovara normi                           | IEC 61010-1                                                     |
| Radnog ciklusa                           | 100%                                                            |
| Klasa izolacije                          | H                                                               |
| Parametri zavojnice                      | 24 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 2,5 VA, snaga držanja 1,7 VA |
| Dopuštene fluktuacije napona             | +/- 10 %                                                        |
| Odobrenje                                | c UL us - Recognized (OL)                                       |
| Pomorska klasifikacija                   | vidi potvrdu                                                    |
| Tijelo za izdavanje certifikata          | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                                  |
| Ograničenje temperature okoline i medija | -20 - 50 °C                                                     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC         | 2 - umjereno opterećenje korozijom                              |
| LABS sukladnost                          | VDMA24364-B1 / B2-L                                             |
| Srednja temperatura                      | -20 °C...50 °C                                                  |
| Klasa zaštite                            | IP65                                                            |
| Temperatura okoline                      | -20 °C...60 °C                                                  |
| Težina proizvoda                         | 83.4 g                                                          |
| Električni priključak                    | Obrazac A<br>prema EN 175301-803                                |
| Vrsta montaže                            | s nazubljenom maticom                                           |
| Napomena o materijalima                  | U skladu s RoHS                                                 |
| Materijal za kućište                     | PA<br>Čelik                                                     |
| Materijal solenoida                      | bakar<br>Čelik<br>Termoplast                                    |
| Materijal namota                         | bakar                                                           |