

# Planarna površinska portalna platforma YXCF-3

Broj dijela: 8032547

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Potrebna ravnomjernost površina uzgoja | 0.1 mm/m                                                     |
| Potreban paralelizam uzgojnih površina | 0.1 mm/m                                                     |
| Položaj montaže                        | horizontalno                                                 |
| Konstruktivna struktura                | Sustav planarnog portala<br>s električnim pogonskim modulima |
| Radnog ciklusa                         | 100%                                                         |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364 zona III                                           |
| Temperatura skladištenja               | -20 °C...60 °C                                               |
| Relativna vlažnost                     | 0 - 90 %                                                     |
| Temperatura okoline                    | 5 °C...45 °C                                                 |
| Interval održavanja                    | 2500 km                                                      |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                              |
| Materijal adapterske ploče             | Anodizirani aluminij<br>Čelik, obložen                       |
| Materijal nosača za montažu            | visokolegirani nehrđajući čelik                              |
| Materijalni energetski lanci           | PA ojačan                                                    |