

Plastično crijevo PAN-R-22X2-SW

Broj dijela: 8036207

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	22 mm
radijus savijanja relevantan za protok	350 mm
Unutra-Ø	18 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda po dužini	0.131 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 22 mm
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 62 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-A