

Plastično crijevo
PAN-R-28X2,5-SW
Broj dijela: 8036208

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	28 mm
radijus savijanja relevantan za protok	350 mm
Unutra-Ø	23 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda po dužini	0.207 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 28 mm
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 62 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-A