

# Manometar s prirubnicom PAGN-P-50-1M-G14

Broj dijela: 8037008

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Područje prikaza                        | 0 MPa...1 MPa                                                                                               |
| Odgovara normi                          | EN 837-1                                                                                                    |
| Manometar nazivne veličine              | 50                                                                                                          |
| Zaštita od eksplozije                   | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Konstruktivna struktura                 | Manometar s Bourdon cijevi                                                                                  |
| Vrsta montaže                           | Montaža prednje ploče                                                                                       |
| Operativni medij                        | Inertni plinovi<br>neutralne tekućine                                                                       |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | nema acetilena<br>nema kisika                                                                               |
| Radni tlak                              | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                                                          |
| Fluktuirajući faktor opterećenja        | 0.66                                                                                                        |
| Klasa točnosti mjerenja                 | 2,5                                                                                                         |
| Klasa zaštite                           | IP43                                                                                                        |
| Temperatura skladištenja                | -40 °C...70 °C                                                                                              |
| Srednja temperatura                     | -20 °C...60 °C                                                                                              |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...60 °C                                                                                              |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                                         |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                                                             |
| Priključni položaj                      | Usredotočeno na stražnju stranu                                                                             |
| Pneumatski priključak                   | G1/4                                                                                                        |
| Materijali u kontaktu s medijem         | Mjed                                                                                                        |
| Materijal otvora za uvrtanje            | Mesing                                                                                                      |
| Materijal za kućište                    | ABS                                                                                                         |
| Materijal leće                          | SAN                                                                                                         |
| Materijal prstena za pričvršćivanje     | Čelik                                                                                                       |

| Svojstvo          | Vrijednost                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Materijalni vijci | Čelik                                                |
| Boja kućišta      | crno                                                 |
| Težina proizvoda  | 100 g                                                |
| mjerilo           | Dvostruka ljestvica<br>MPa (izvana)<br>bar (iznutra) |