

Provjeriti ventil VMPA14-RV

Broj dijela: 8039820

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	nepovratna funkcija koja se može otključati
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Vrsta montaže	Kopča
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	350 l/min
Radni tlak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Kontrolni tlak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar 7.25 psi...116 psi
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Materijal za kućište	POM
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Položaj montaže	po želji
Vrsta aktiviranja, upravljačka nepovratna funkcija	pneumatski
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.5 bar...8 bar
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Težina proizvoda	0.17 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR