


Spojni kabel NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET

Broj dijela: 8040454

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	s nosačem natpisa
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	679.5 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1, D-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje sa šesterokutnim SW13 i uzdužnim zupcima
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	kvadrat
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	RJ45 prema IEC 60603-7-3
Električni priključak 2, broj pinova / žica	8
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 2, vrsta montaže	Uskočna brava
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	1.3 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Napomena o otpornosti na udarni napon	Zbog oklopa dopuštena je struja curenja do 20 mA.
Zaštita	da
Svojstva prijenosa	Prema kategoriji 5, EN 50173, klasa D Prema kategoriji 5, ISO/IEC 11801, klasa D.
Specifikacija Ethernet kabela	Tip: CAT.5
Duljina kabela	10 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance

Svojstvo	Vrijednost
Linija uvjeta ispitivanja	Čvrstoća na zamor pri savijanju: prema Festo standardu Uvjeti ispitivanja na zahtjev Energetski lanac: > 2 milijuna ciklusa, radijus savijanja 100 mm
Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela	40 mm
Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela	100 mm
Promjer kabela	6.7 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,3 mm
Struktura kabela	4 x 0,34 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.34 mm ² AWG22
Klasa zaštite	IP65 IP67
Posebna svojstva	otporan na ulje
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-20 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-25 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	zelena
Materijal za kućište	Mesing, niklani PA TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal za zaključavanje vijkom	Lijevani cink, poniklan
Materijal utikačkih kontakata	Mjed pozlaćen
Materijal izolacijske čahure	PE
Materijal čahure s navojem	Lijevani cink