

Kabinet kroz feed NEFU-D12G4-R3DW4

Broj dijela: 8040457

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
duljina	40,1 mm
Odgovara normi	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Vrsta montaže	pričvršćeno vijkom
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Električni priključak 2	Kutna utičnica, RJ45, 4-polna
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Svojstva prijenosa	Prema kategoriji 5, EN 50173, klasa D Prema kategoriji 5, ISO/IEC 11801, klasa D.
Klasa zaštite	IP20 IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Mesing, niklani PA Lijevani cink
Boja kućišta	crno
Materijal utikačkih kontakata	Mjed pozlaćen