


Kabinet kroz feed NEFU-D12G4-D12DG4

Broj dijela: 8040459

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101
Vrsta montaže	pričvršćeno vijkom
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Električni priključak 2	Ravna utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Svojstva prijenosa	Prema kategoriji 5, EN 50173, klasa D Prema kategoriji 5, ISO/IEC 11801, klasa D.
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Boja kućišta	srebro
Materijal utikačkih kontakata	Mjed pozlaćen